

| Конфигурация | Техника | Заточка | Жесткость | Диаметр | Кол-во | Описание | |
|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------|---------|--------|--|--|
| БРОВИ 1RLMT (H) 0,25 | Теневая (растушевка/напыление) | RLMT | H | 0,25 | 1 | Картриджи для перманентного макияжа зоны бровей в технике теневой растушевки (теневого напыления). Для работы в данной технике используются иглы средней заточки, так как более крупные пиксели позволяют быстрее закрасить поверхность. Диаметр 0,25 рекомендуется работать с тонкой и сухой кожей. В картридже установлена игла высокой степени жесткости (H - Heavy) для лучшего прокола кожи в зоне бровей и эффективного внесения пигментов. Система крепления: Easy Click. Подходят ко всем аппаратам для тату и ПМ. | RL - Round Liner (круглое сечение иглы) MT - Medium Taper (средняя заточка) |
| БРОВИ 1RLMT (H) 0,30 | Теневая (растушевка/напыление) | RLMT | H | 0,30 | 1 | Для работы в данной технике используются иглы средней заточки, так как более крупные пиксели позволяют быстрее закрасить поверхность. Диаметр 0,30 рекомендуется работать с нормальной кожей. В картридже установлена игла высокой степени жесткости (H - Heavy) для лучшего прокола кожи в зоне бровей и эффективного внесения пигментов. Система крепления: Easy Click. Подходят ко всем аппаратам для тату и ПМ. | RL - Round Liner (круглое сечение иглы) MT - Medium Taper (средняя заточка) |
| БРОВИ 1RLMT (H) 0,35 | Теневая (растушевка/напыление) | RLMT | H | 0,35 | 1 | Картриджи для перманентного макияжа зоны бровей в технике теневой растушевки (теневого напыления). Для работы в данной технике используются иглы средней заточки, так как более крупные пиксели позволяют быстрее закрасить поверхность. Диаметр 0,35 рекомендуется работать с жирной и пористой кожей. В картридже установлена игла высокой степени жесткости (H - Heavy) для лучшего прокола кожи в зоне бровей и эффективного внесения пигментов. Система крепления: Easy Click. Подходят ко всем аппаратам для тату и ПМ. | RL - Round Liner (круглое сечение иглы) MT - Medium Taper (средняя заточка) |
| БРОВИ 1RLLT (H) 0,25 | Линейная (волоски) | RLLT | H | 0,25 | 1 | Картриджи для перманентного макияжа зоны бровей в линейной технике (волоски, техника «Гиперреализм»). Для работы в волосковой технике используются иглы острой заточки, так как мелкие пиксели позволяют создавать тонкие и изящные линии, имитирующие естественную анатомию волос. Диаметр 0,25 рекомендуется работать на бровях с тонкими волосками. Также можно использовать в работе с детскими бровями при алопеции. В картридже установлена игла высокой степени жесткости (H - Heavy) для лучшего прокола кожи в зоне бровей и эффективного внесения пигментов. Система крепления: Easy Click. Подходят ко всем аппаратам для тату и ПМ. | RL - Round Liner (круглое сечение иглы) LT - Long Taper (длинная заточка) |
| БРОВИ 1RLLT (H) 0,30 | Линейная (волоски) | RLLT | H | 0,30 | 1 | Картриджи для перманентного макияжа зоны бровей в линейной технике (волоски, техника «Гиперреализм»). Для работы в волосковой технике используются иглы острой заточки, так как мелкие пиксели позволяют создавать тонкие и изящные линии, имитирующие естественную анатомию волос. Диаметр 0,30 рекомендуется работать на бровях с волосками средней толщины. Этот диаметр является универсальным в волосковой технике, так как средняя толщина волосков на бровях встречается наиболее часто среди клиентов. В картридже установлена игла высокой степени жесткости (H - Heavy) для лучшего прокола кожи в зоне бровей и эффективного внесения пигментов. Система крепления: Easy Click. Подходят ко всем аппаратам для тату и ПМ. | RL - Round Liner (круглое сечение иглы) LT - Long Taper (длинная заточка) |
| БРОВИ 1RLLT (H) 0,35 | Линейная (волоски) | RLLT | H | 0,35 | 1 | Картриджи для перманентного макияжа зоны бровей в линейной технике (волоски, техника «Гиперреализм»). Для работы в волосковой технике используются иглы острой заточки, так как мелкие пиксели позволяют создавать тонкие и изящные линии, имитирующие естественную анатомию волос. Диаметр 0,35 рекомендуется работать на бровях с жесткими и толстыми волосками. Также можно использовать в работе с мужскими бровями, в том числе при алопеции. В картридже установлена игла высокой степени жесткости (H - Heavy) для лучшего прокола кожи в зоне бровей и эффективного внесения пигментов. Система крепления: Easy Click. Подходят ко всем аппаратам для тату и ПМ. | RL - Round Liner (круглое сечение иглы) LT - Long Taper (длинная заточка) |
| ГУБЫ 1RLMT (S) 0,30 | Плотное заполнение | RLMT | S | 0,30 | 1 | Картриджи для перманентного макияжа зоны губ в технике плотного заполнения цветом. Для работы в данной технике используются иглы средней заточки, так как более крупные пиксели позволяют быстрее закрасить поверхность. Для работы в зоне губ диаметр 0,30 является универсальным. В картридже установлена игла низкой степени жесткости (S - Soft), для более безопасного прокола кожи в зоне губ и равномерного внесения пигментов. Система крепления: Easy Click. Подходят ко всем аппаратам для тату и ПМ. | RL - Round Liner (круглое сечение иглы) MT - Medium Taper (средняя заточка) |
| ГЛАЗА 1RLMT 0,30 | Заполнение межресничного пространства | RLMT | | 0,30 | 1 | Картриджи для перманентного макияжа зоны глаз. Для работы с "межресничкой" используются иглы средней заточки и диаметром 0,30, так как они позволяют быстро и с наименьшим отеком закрасить зону роста ресниц. В картридже установлена игла средней степени жесткости (средняя/обычная степень жесткости не маркируется). Иглы высокой и низкой степени жесткости не подходят для работы с межресничным пространством: иглой H легко заглубиться и попасть в сосуд, а иглой S не добиться нужного закраза. Система крепления: Easy Click. Подходят ко всем аппаратам для тату и ПМ. | RL - Round Liner (круглое сечение иглы) MT - Medium Taper (средняя заточка) |
| ГЛАЗА 1RLLT (S) 0,30 | Стрелка/стрелка с растушевкой | RLLT | S | 0,30 | 1 | Картриджи для перманентного макияжа зоны глаз. Для создания классической стрелки/стрелки с растушевкой/теневой стрелки используются иглы длинной заточки и диаметром 0,30. Эта конфигурация позволяет добиться более прозрачной и нежной тени на веках. В картридже установлена игла низкой степени жесткости, поэтому для создания стрелки рекомендуется работать двумя картриджами: 1RLMT 0,30 для безопасного закраза «межреснички» и 1RLLT (S) 0,30 для создания стрелки или стрелки с растушевкой / теневой стрелки. Система крепления: Easy Click. Подходят ко всем аппаратам для тату и ПМ. | RL - Round Liner (круглое сечение иглы) LT - Long Taper (длинная заточка) |